

# HSM POWERLINE FA 400.2

11,8 mm

# HSM®



Artikelnummer	1534144	Durchsatzleistung pro h	500 kg
EAN Code	4026631020848	Geräuschpegel (Leerlauf)	61 dB
Schnittgut		eclass 5.1	24320704
Schnittart	Streifenschnitt	UN/SPSC	44101603
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	<b>P-1 O-1 T-1 E-1</b>	Leistungsaufnahme des Motors	4000,0 W
Sicherheitsstufe (DIN 32757-1)	1	Spannung	400 V
Schnittbreite	11,80 mm	Frequenz	50 Hz
Schnittleistung (80g/m <sup>2</sup> )	144 Blatt	Tiefe	1568,0 mm
Schnittleistung (70g/m <sup>2</sup> )	180 Blatt	Breite	1157,0 mm
Eingabebreite	428,0 mm	Höhe	1650,0 mm
Behälter-/Auffangvolumen	460,0 l	Gewicht	425,0 kg
Schnittgeschwindigkeit	210,0 mm/s	Farbe	lichtgrau

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Dieser robuste und langlebige Aktenvernichter ist dank seines großen Durchsatzes optimal für den Einsatz in Archiven oder Zentralstellen zur Aktenvernichtung.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Komfortable Materialzuführung durch Förderband.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Müheloses Entleeren durch ausziehbaren Wagen mit Mehrweg-Auffangbeutel.
- Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter.