



Der MEDIATOR® Lineartüröffner ist eine Neuentwicklung speziell für diese Schlosslösung. Der Lineartüröffner ist motorbetrieben und erfüllt alle Anforderungen an den Einsatz im vielbegangenen Mehrfamilienhaus.

Vorteile auf einen Blick

- Die Haustür ist ständig – Tag und Nacht – verschlossen
- Das Haus kann trotz permanent verriegelter Tür jederzeit durch die Haustür verlassen werden
- Kommen spätabends oder frühmorgens noch Besucher, so kann die verriegelte Haustür bequem von der Wohnung aus geöffnet werden

Passendes Zubehör

- Distanzblech Z65356 x 28 x 3 mm Z65-30A35----01
- Distanzblech Z65356 x 28 x 2 mm Z65-30B35----01

Hinweis

- Passend zum eingesetzten Schließblech sind unterschiedliche Distanzbleche zur Einstellung der Falzlufte erhältlich. Ein verfügbares Gleitstück überbrückt Nuten und Unebenheiten im Profil.

Technische Daten

Höhe	356 mm
Breite	28 mm
Dicke Schließblech	3 mm
Riegelausschluss	20 mm
Entriegelungszeit	3 Sek.
Festigkeit gegen Aufbruch	6000 N
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
Abstand Stulp-Schließblech	Min. 2 mm bis max. 5,5 mm
Fixverstellung	Ja
Fixverstellbereich	3 mm
Max. Vorlastentriegelung	80 N
Dauerentriegelung	Ja
DIN-Richtung	1 Universal
Spannung	E9 12 V DC

Artikelnummer	65-----30A35E91
EAN-Nummer	4042203344761