




Side Line E Einbau-LED-Profil



- Aluminiumprofil zum Einlassen
- Für einen fast flächenbündigen Einbau
- Fräskante wird sauber mit einem kleinen Kragen des Profils abgedeckt, Kragenhöhe 0.7 mm
- Endkappen ermöglichen den optimalen Profilabschluss
- Mit einem integrierbaren Reflexschalter kann die Side Line E berührungslos geschaltet werden
- Zur Aufnahme von LED Flexbändern 30° oder 90° Lichtausfall
- Vorzugsweise für Flexbänder ohne Silikon geeignet (R81, R111, R165, R330, R165 T, R330 T)
- Inklusive Lichtblende opal oder klar
- Ohne Endkappen, ohne LED Flexbänder
- Anwendung: Möbel, Schränke, Hängekorpusse, Lineare Leuchten im Shop, Laden- und Messebau

Ausführung

Side Line E LED-Profil

Artikel-Nr.

Side Line E mit Lichtblende opal

599862



- Aluminiumprofil: eloxiert EV1
- Lichtblende: opal oder klar
- Länge: 2500 mm (2516 mm mit Endkappen)

Zubehör

Endkappen Side Line E

Artikel-Nr.

links,titan

541258

rechts,titan

541259



- Kunststoff titan
- Integrierte Aussparungen für Kabelaustritt
- Profilmontage: leicht konische Außenkontur zum Einpressen, je nach Material ggf. unterstützend kleben

Maßzeichnung

1. Profilbreite	24 mm
2. Fräsbreite	22 mm
3. Frästiefe	10 mm
4. Profillänge	2500 mm
5. Einfräslänge mit Endkappen	2512 mm
6. Profillänge mit Endkappen	2516 mm
7. Endkappenlänge	8 mm
8. Kragenhöhe	0.7 mm

