

Artikelnummer: 124014

Kurzbeschreibung: Ladder Solidy, 5 treden

Langbeschreibung: Ladder Solidy, aluminium: Eenzijdig oploopbare aluminium staladder met een hoge veiligheidsbeugel. Het grote stapplatform zorgt voor extra veiligheid. Stabiele bomen, vervaardigd van aluminium kokerprofiel. Scharnieren van vorm- en slijtvast kunststof in Premiumkwaliteit. Praktische veiligheidsbeugel met uitsparingen voor gereedschap, een kleine aflegbakje en emmerhaak. Geprofileerde, 80 mm brede treden voor veilig, stabiel en comfortabel gebruik. Meervoudig geklonken, robuuste trede-/boomverbindingen. Beschermdoppen aan de treden. Antislip voetdoppen voor een veilige stand. **3 treden** werkhogte tot ca. 2,65 m, stahoogte ca. 0,65 m, ladderhoogte ca. 1,35 m **4 treden** werkhogte tot ca. 2,85 m, stahoogte ca. 0,85 m, ladderhoogte ca. 1,55 m **5 treden** werkhogte tot ca. 3,05 m, stahoogte ca. 1,05 m, ladderhoogte ca. 1,80 m **6 treden** werkhogte tot ca. 3,25 m, stahoogte ca. 1,25 m, ladderhoogte ca. 2,00 m **7 treden** werkhogte tot ca. 3,50 m, stahoogte ca. 1,50 m, ladderhoogte ca. 2,25 m **8 treden** werkhogte tot ca. 3,70 m, stahoogte ca. 1,70 m, ladderhoogte ca. 2,50 m

