

**Artikelnummer:** 155084

**Kurzbeschreibung:** Werkbank type 8157-6, B 1500 x D 700 x H 840 mm

**Langbeschreibung:** Werkbank TYP 8157-6: <b>3 laden, 3 x 180 mm, 3 x 180 mm</b><ul><li> Massief beuken werkblad, 40 mm, oppervlakte geschuurd en geolied.</li><li> Frame: gelaste constructie (diepte 650 mm) met framevoeten van stalen buisprofiel (45 x 45 x 45 x 2 mm) met eidelement incl. anti-slip huls</li><li> Steunframe (4-zijdig) onder het werkblad</li><li> Grip rails volledig geïntegreerd</li><li> Laden: Draagvermogen 100 kg, verlenging ca. 90 %, binnen B 490 x D 560 mm, binnenzijde B 490 x D 560 mm</li><li> Deuren: openingsbreedte 180°, zelfsluitende veerscharnieren</li><li> Centrale vergrendeling: slot met 2 sleutels</li><li> Lakafwerking: milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs (RAL 7035) en gentiaanblauw RAL 5010</li><li> Oppervlaktebelasting: max. 1.250 kg</li></ul> Levering: volledig gemonteerd<ul>

