



Art.-Nr.: 50120999
K-DS M12A-8P-4P-2m-L-PUR
Verbindungsleitung





Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

Technische Daten

Basisdaten

Anschluss

Anschluss 1

| | |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Polzahl | 8 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Ausführung | axial |

Anschluss 2

| | |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Ausführung | axial |

Leitungseigenschaften

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Anzahl Adern | 4 St. |
| Farbe Mantel | schwarz |
| Geschirmt | Ja |
| Leitungsausführung | Verbindungsleitung |
| Leitungsdurchmesser (außen) | 0,34 mm |
| Leitungslänge | 2.000 mm |
| Werkstoff Mantel | PUR |

Klassifikation

| | |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |

Elektrischer Anschluss

| Anschluss 1 | |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Polzahl | 8 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Ausführung | axial |

| Anschluss 2 | |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |

| Anschluss 2 | |
|-----------------------|-----------|
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff Griffkörper | |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Ausführung | axial |
| Verriegelung | |