



Beschrijving:

Hoek-slangaansluiting R 1/2" x 3/8" (R 1/2" x 10 mm) uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen (HD-PE), natuurlijke kleur voor het aansluiten van slangen op houders

- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- met wartelmoer van HD-PE
- met rubberen afdichting
- met buisschroefdraad $\varnothing d1 = R 1/2"$
- Tuit buiten- $\varnothing d2 = 10$ mm resp. 3/8" (bevestigingsbereik)
- l = 41 mm
- h = 31 mm (totaal 36 mm)

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	540400
GTIN	4007228705812
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	10

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,01

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	10
D x B x H (mm)	250 x 250 x 85

Brutogewicht VE kg	0,1
--------------------	------------

Pallet

Aantal kartonnen	336
Aantal lagen	8
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 0,83

Kartonnen dozen per laag	42
Gewicht (kg)	356,0