



Beschrijving:

Dubbele nippels R 3/4" uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen (HD-PE), natuurlijke kleur

- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- met buisschroefdraad $\varnothing d2 = R 3/4"$
- l = 45 mm
- Sleutelwijdte sw = 32 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	543400
GTIN	4007228702262
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	10

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,01

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	10
D x B x H (mm)	250 x 250 x 170

Brutogewicht VE kg	0,1
--------------------	-----

Pallet

Aantal kartonnen	144
Aantal lagen	8
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 1,51

Kartonnen dozen per laag	18
Gewicht (kg)	164,0