



Description:

Nourrices à eau ECO 22 L, couleur naturelle, en polyéthylène incassable (PE-HD) avec robinet de vidange fixement monté bleu

- équipé d'un robinet de vidange ECO fixement monté en PE-BD avec sortie pour flexible 3/4"
- raccord fileté ECO imperdable ET-231610, bleu
- bonne résistance chimique aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides
- convient pour les aliments, résiste aux températures extrêmes (-20° C à +70° C) et ne contient pas de bisphénol A (BPA)
- sur demande : marquage, garnissage, étiquetage, mise à l'échelle et couleur personnalisées possibles
- r = Ø intérieur de l'orifice de remplissage = 29 mm / a = Ø de filetage extérieur = 38 mm
- p=profondeur=190 mm l=largeur=415 mm h=hauteur=440 mm

Informations:

Article

Numéro d'article	817700
GTIN	4007228817676
Tarif douanier	39233090
Unité d'emballage (VE)	3

Couleur	naturel
Volume en l	22
Poids (kg)	0,83
T x B x H (mm)	190 x 415 x 440

Suremballage

Contenu en morceaux	3
T x B x H (mm)	420 x 555 x 440

Poids par récipient (kg)	3,077
--------------------------	--------------

Palette

Nombre de cartons	16
Nombre de couches	4
L x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 1,91

Carton par étage	4
Poids (kg)	69,232