

Datenblatt Artikel 825000

Doppelkanister ECO 5,5+3 L, HD-PE

rot, mit UN-Zulassung, Zubehör schwarz



- mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern und separatem Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettenhaftöl)
- TÜV-geprüfte Produktion
- Messskala in beiden Behältern und E10 geeignet
- unverlierbare CLASSIC-Verschraubungen und inklusive Auslaufrohr mit Verschluss (Art.-Nr. 819901)
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
- separates Zubehör: Sicherheitseinfüllsystem für Kraftstoffe (Art.-Nr. 819800), Sicherheitseinfüllsystem für Kettenhaftöl (Art.-Nr. 819801), Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
- Zulassungs-Nr. 3H1W/Y1/150...BAM 14283-huen
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
- t=Tiefe=145 mm b=Breite=316 mm h=Höhe=312 mm

Best.einheit	Stück
Lagen	4
Mindest.Best.	4
Länge Karton	445
EAN	4007228825008
netto Kg	0,79
Summe Kartons	24
Breite	316
Breite Pal	0,8
Höhe	312
Länge Pal	1,2
Brutto Gewicht Pal Kg	105,44
Farbe	rot
Gewicht VE	0,400
Höhe Pal	2,05
Kartons pro Lage	6
VE	4
Bruttogewicht VE Kg	3,56
Btl in Karton	0
Höhe Karton	475
Stück / Palette bzw Kiste	96
Volumen L	5,5+3
Stück / Lage	24
Breite Karton	320
brutto Kg	0,89
Tiefe	145

Volumen m3	0,06764
Zolltarif	39233090