

**Artikelnummer:** 154793

**Kurzbeschreibung:** Scheren-Rollenbahnen,  
Bahnbreite 400 mm, mit 4 Stützen

**Langbeschreibung:** Scheren-Rollenbahnen,  
Bahnbreite 400 mm: variabel in der Förderlänge  
(ausziehbar) und für wechselnde Standorte ideal  
zum kombinierten Einsatz mit Rollenbahnen und  
Förderbändern geringer Platzbedarf in  
zusammengeschobenem Zustand - Achsen mit  
versetzten Rollen bzw. Röllchen hohe Flexibilität  
durch Einsatz als Kurve oder auch als S-Kurve  
verstellbar in der Bauhöhe (700 - 1100 mm)  
fahrbar mittels Lenkrollen flexibel in der  
Streckenführung (es können Kurven gebildet  
werden) Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr ( $\varnothing$  50  
x 2,8 mm) Achsabstand: 55 - 130 mm, je nach ausgezogener Länge Höhe von 700 -  
1100 mm einstellbar, Stützen inkl. Bahnbreite: 400 mm Tragkraft: 100 kg

