

**Artikelnummer:** 173523

**Kurzbeschreibung:** Konferenztelefon "Polycom SoundStation Duo"

**Langbeschreibung:** Konferenztelefon "Polycom SoundStation Duo": Das Dual-Mode-Konferenztelefon ist ein von analog auf IP umschaltbares Dual-Mode-Konferenztelefon. Es bietet maximale Flexibilität bei der Bereitstellung und den besten Investitionsschutz seiner Klasse. Das für kleine bis mittelgroße Räume konzipierte SoundStation Duo ist leicht einzurichten und zu verwenden. In VoIP-Umgebungen liefert das Konferenztelefon SoundStation Duo eine zuverlässige, standardbasierte Interoperabilität.

Umfassende VoIP-Interoperabilität: Kompatibel mit zahlreichen SIP-Anrufplattformen für maximale Audioqualität und größtmöglichen Funktionsumfang, bei gleichzeitig vereinfachtem Management. Leistungsmerkmale und technische Daten: Polycom HD Voice-Technologie Vollduplex-Audio Echounterdrückung und Beseitigung von Störungen durch Mobiltelefone und andere Funkgeräte funktioniert in analogen Telefonie-Umgebungen und unterstützt die Migration auf VoIP kompatibel mit sehr vielen IP-Konferenz-Plattformen umfangreiche Sicherheitsfunktionen: Passwort-Login, verschlüsselte Konfigurationsdateien etc. leistungsstarke, stabile SIP-Software mit fortschrittlichen Funktionen für Anrufabwicklung, Sicherheit und Bereitstellung hintergrundbeleuchtetes Display, 248 x 68 Pixel Standard 12-Tasten-Tastatur 4 Softkeys (kontextabhängig) Menütaste, Annehmen-/Auflegen-Taste, Wahlwiederholung, Konferenztaste, Stummschaltung, Lautstärkeregelung 3 integrierte Mikrofone 200 - 7000 Hz Lautsprecher, Frequenzbereich 220 - 7000 Hz Individuelle Lautstärkeinstellungen: z. B. Sprachaktivierungserkennung, Hintergrundgeräusunterdrückung einfache Einrichtung ohne Boot-Server dank Web-Konfigurationstool Schnittstellen: 10/100 BaseT Ethernet, 2 x RJ11 analog oder PSTN Interface, 2,5 mm Audio-out (für z. B. Headset), 2 x RJ9 Ports für optionale Erweiterungsmikrofone Maße: B 346 x T 327 x H 64 mm Gewicht: ca. 740 g



**EAN/GTIN:** 610807736929