


Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

Intact Block-Power Batterie - BP12-1.2

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	1,2 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	
Gewicht Weight	1 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure diluted sulphuric acid
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Bodenleiste Hold down	keine
Abmessungen Measurements	LxBxH: 97x45x59 mm
Layout	Schaltung 1 
Ausführung 1 Design	Grauer Kasten, schwarzer Deckel grey box, black cover
Ausführung 2 Technology	AGM Technologie, verschlossen und absolut wartungsfrei
Separator	Glasvliesseperatoren - Elektrolyt in Vlies festgelegt-auslaufsicher glass and fiber sparator, electrolyte fixed in glass fiber
Polausführung Terminal Type	S
Entgasung Degassing	
Einsatzgebiet Application	Gefahrmelde- Rauchanlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Elektro Rollstühle, mobile Hebebühnen, Reinigungsgeräte, Solaranwendung
Auslieferungszustand Delivery status	gefüllt und geladen

