


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 5838-IS1 Rollpult mit Infektionsschutzausstattung



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Schreibfläche Holzwerkstoffplatte 1100 x 589 mm, mit Anschlagleiste, 2 Ablageböden und 1 verschließbarer Schrank mit Flügeltür, 1 fester und 2 lose Böden im Schrank. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Boden 50 kg, Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller. Zusätzlich ausgestattet mit Infektionsschutzwand 5942, Desinfektionsmittelhalterung 1393-B0500 (für 500 ml Bode-Flasche) und Sprühflaschenhalterung 1391. Flaschen nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	100
Schreibhöhe (mm)	1100/1195
Nutzflächenlänge (mm)	1000
Nutzflächenbreite (mm)	600
Gesamtlänge (mm)	1105
Gesamtbreite (mm)	659
Gesamthöhe (mm)	2305
Bereifung	TPE
Gewicht (kg)	71,2
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976858388