

## Rollcart ESD-Schiebebügelwagen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, Räder mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 158354

## Rollcart ESD-Schiebebügelwagen

### Traglast 500 kg

ESD-Schiebebügelwagen








- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- Ladehöhe 285 mm
- Höhe x Länge x Breite 990 x 1120 x 700 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Plattform aus Holz
- Plattform elektrisch leitfähig
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Räder mit TPE-Bereifung

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	klappbar	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Sicherungsrand	nein
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	500 kg	Bereifung	TPE
elektrisch leitend	ja	Radlager	Rillenkugellager
Ladehöhe	285 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenlänge	1000 mm	Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenbreite	700 mm	Höhe	990 mm

Material Plattform	Holz	Länge	1120 mm
Plattform Ausführung	elektrisch leitfähig	Breite	700 mm
Aufbauten	keine	Farbe	enzianblau // RAL5010
nestbar	nein	Ladefläche Ausstattung	Plattform aus Holz, elektrisch leitfähig beschichtet
Material	Stahl	Gewicht	29 kg
Schiebebügel	1 Stück		

## Zubehör

157958		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158397		Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158398		Drahtkorb für Transportwagen, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Breite x Tiefe 225 x 520 x 195 mm
158404		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff
158420		Schreibtabelle, aus Holz, Hochformat für DIN A4
158421		Schreibtabelle, aus Holz, Querformat für DIN A4
158425		Ladefläche für Transportwagen, aus Zinkblech, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar