

Ordnerwagen

Traglast 120 kg, mit 3 Etage(n),
Böden aus Holz mit hinterem Rand,
Gestell mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in silber, mit
Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 203159



Ordnerwagen

Traglast 120 kg

Ordnerwagen

- Traglast 120 kg
- mit 3 Etage(n)
- Böden aus Holz mit hinterem Rand
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
- Höhe x Länge x Breite 1080 x 850 x 380 mm
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- mit Vollgummi-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	elektrisch leitend	nein
Wagentyp	Aktenwagen	Etagen Anzahl	3 Stück
Traglast	120 kg	Schiebebügel	2 Stück
Höhe	1080 mm	Türen	nein
Länge	850 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Breite	380 mm	Bereifung	Vollgummi
Material Verarbeitung	verschweißt	Rad-Ø	100 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Gewicht	22 kg
Farbe	silber		

Zubehör

203160



Feststeller für Transportwagen, für Durchmesser 100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

139644



Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/schwarz

527975



Sortierreck, 5 Fächer, passend für DIN A4, Zur Tisch- oder Wandmontage, Höhe x Breite x Tiefe 330 x 360 x 250 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau

533589



Hängemappenwagen, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 810 x 430 mm, für 100 Hängemappen, Gestell aus Stahl in lichtgrau