

Rollbehälter

Traglast 600 kg, Höhe x Länge x Breite 1820 x 800 x 1200 mm,
Aufbauten: 2 Wände (Drahtgitter),
Konstruktion aus Stahl galvanisch blau verzinkt, Plattform aus Drahtgitter, Mit Elastik-Bereifung

Artikelnummer: 219875



Rollbehälter

Rollbehälter

- Traglast 600 kg
- Höhe x Länge x Breite 1820 x 800 x 1200 mm
- Aufbauten: 2 Wände (Drahtgitter)
- Im Euromaß
- Konstruktion aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Zur Stabilisierung mit zusätzlicher Stabilitätsstange
- Plattform aus Drahtgitter
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 125 mm
- Mit Elastik-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- 2 Lenkrollen mit Feststellern



Transportgerät	Transportwagen	Oberfläche Gestell	galvanisch verzinkt
Wagentyp	Rollbehälter	nestbar	nein
Aufbauten	2 Wände (Drahtgitter)	Stabilität / Aussteifung / Verst	Stabilitätsstange
Traglast	600 kg	Durchmesser Rad	125 mm
Höhe	1820 mm	Bereifung	Elastik
Länge	800 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Breite	1200 mm	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Plattform	durchbrochen	Radlager	Kugellager
Material Plattform	Drahtgitter	Euronorm	ja
Oberfläche Plattform	galvanisch verzinkt	Gewicht	43,3 kg
Material Gestell	Stahl		

Zubehör

219882		Drahtgitterboden, Für Behälter Breite x Tiefe 800 x 1200 mm, Traglast 150 kg, der Boden wird eingehängt, Mit 20 mm hohem Rahmen, Aus Drahtgitter, galvanisch blau verzinkt
219883		Drahtgitterboden, Für Behälter Breite x Tiefe 800 x 1200 mm, der Boden wird eingelegt, Mit 20 mm hohem Rahmen, Aus Drahtgitter, galvanisch verzinkt
220182		Kartentasche für Rollbehälter, Höhe x Breite 270 x 160 mm, Für Rollbehälter, Aus Polypropylen/Kunststoff in ähnlich RAL5010 Enzianblau