

## Scangrip

### Arbeitsleuchte mit austauschbarem Leuchtenkopf

#### MULTILIGHT CONNECT FLOOD

Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom  
750 - 1500 Lumen, Mit Halterung,  
Haken und Magnet, Abstrahlwinkel  
110 °, Mit Netz-/Akkubetrieb

Artikelnummer: 254540

SCANGRIP

3 YEARS  
WARRANTY



Arbeitsleuchte mit austauschbarem Leuchtenkopf

- Höhe x Länge x Breite 197 x 145 x 116 mm
- Leuchtmittel: COB-LED
- Energieeffizienzklasse F
- Lichtstrom 750 - 1500 Lumen
- Mit Halterung, Haken und Magnet
- Leuchtdauer 6,5 - 13 h
- Abstrahlwinkel 110 °
- 2-stufig dimmbar
- Im Winkel von 120° verstellbar
- Mit Netz-/Akkubetrieb
- Kompatibel mit METABO/CAS
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP30: Fremdkörper > 2,5 mm
- 3 Jahre Garantie

## Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Leuchte Ausstattung	Halterung, Haken, Magnet
Lampentyp	Arbeitsleuchte mit austauschbarem Leuchtenkopf	Leuchtenkopf Ausführung	Im Winkel von 120° verstellbar
Leuchtmitteltyp	COB-LED	Leuchte Funktion	2-stufig dimmbar
Energieeffizienzklasse	F	Länge	145 mm
Leuchtdauer	6,5-13 h	Höhe	197 mm
Lichtstrom	750-1500 Lumen	Breite	116 mm
dimmbar	ja	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Abstrahlwinkel	110 °	IP Schutzart	30: Fremdkörper > 2,5 mm
Spannungsversorgung	Netz-/Akkubetrieb	Garantie	3 Jahre
Akkutyp	METABO/CAS	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Akkuleistung	5,2 Ah	Gewicht	0,12 kg

## Zubehör

254550



Stromversorgung, Geeignet für Arbeits- und Industrieleuchten, Höhe x Breite x Tiefe  
72 x 83 x 124 mm