



Verzinkte Rohrwellen mit stabilen Blechaufhängungen

## Streifenvorhänge

Für Durchfahrten oder zur Abtrennung von Arbeitsbereichen. Hohe Energieeinsparung, gute Kälte- und Wärmeisolierung, Schall- und Lärmdämmung bis 30 dB, Staub- und Sandstrahlenschutz.

- Streifen aus blautransparentem W-PVC, mit abgerundeten Kanten
- Verschleißfest, UV- und temperaturbeständig von -35 C bis +60° C

### Einfache Montage:

- Streifen werden einzeln, in eine verzinkte und KTL-beschichtete Blechaufhängung geschoben und mit einer beigefügten Blechschraube fixiert
- Beschädigte Streifen können so einfach und schnell gewechselt werden
- Die Lieferung der Blechaufhängung inkl. verzinkter 1" Rohrwellen erfolgt komplett vormontiert


In 3 Ausführungen, bitte bei Bestellung angeben:

Ausführung	A	B	C
Vorhangstreifen Befestigung	fest unter dem Sturz	fest vor dem Sturz	verschiebbar vor dem Sturz


### Ausführung A



### Ausführung B



### Ausführung C



Preise je lfdm. Öffnungsbreite für Ausführung A und B



Überlappung mm	50 / 33 %	100 / 66 %	150 / 100 %	120 / 60 %	160 / 80 %	200 / 100 %
Materialstärke mm	3	3	3	4	4	4
Höhe mm	300		400		400	
1600	526300	526309	526318	526327	526336	526344
1800	526301	526310	526319	526328	526337	526345
2000	526303	526311	526320	526329	526338	526347
2200	526304	526312	526321	526330	526339	526348
2400	526305	526314	526322	526331	526340	526349
2600	526306	526315	526323	526332	526341	526350
2800	526307	526316	526325	526333	526342	526351
3000	526308	526317	526326	526334	526343	526352
Aufpreis für Ausführung C je lfdm. Öffnungsbreite		526353	---			