




MEDO 40

Deckenleuchte, LED, 3000K, silbergrau, 1-10V

Die hochwertige MEDO CL überzeugt durch eine klare Formgebung und das elegante Zusammenspiel der verwendeten Materialien Aluminium und Kunststoff. Dank integrierter Premium LED erzeugt sie eine helle und homogene Ausleuchtung. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V - 240V.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1000866
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Decke mit Zubehör
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	28 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Bemessungs-Bereitschaftsleistung	0.5 W
Höhe Einschaltstrom	6 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.07
Lumen	2450 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	105 °
Farbe	grau
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h

Lichtquelle

916400	
--------	---

Zubehör

1001952	MEDO 5m Abhängung , schwarz
1001950	MEDO 5m Abhängung , weiß
135250	ABHÄNGESET , für ME- DO runde Pendelleuchte, rund, schwarz, 5-adrig
1001951	MEDO 5m Abhängung , silbergrau
135251	ABHÄNGESET , für ME- DO runde Pendelleuchte, rund, weiß, 5-adrig
135254	ABHÄNGESET , für ME- DO runde Pendelleuchte, rund, silbergrau, 5-adrig

Risikogruppe	1
Höhe	12 cm
Durchmesser	38 cm
Nettogewicht	1.401 kg
Bruttogewicht	2.406 kg