

Mobile Absauggeräte

- **Mobiles Absauggerät mit Aktivkohle, Punktabsaugung mit hoher Beweglichkeit, mehr Sicherheit und maximalem Komfort**
- **ideal zur Erfassung von Gerüchen und Gasen aus organischen Lösungsmitteln**

- Filtrierung von Gerüchen und Gasen aus organischen Lösungsmitteln (nicht geeignet für giftige Substanzen, geruchlose, gefährliche Gase sowie brennbare und explosive Gase)
- Absaugarm, 2 m, Ø 160 mm
- sofort einsatzbereit
- Filtergehäuse mit Spannhebel-Verschluss
- robustes Fahrgestell mit 2 Lenkrollen und 2 feststehenden Rädern
- Absaugleistung max. ca. 600 m³/h
- Maße B x T (mm): 770 x 1145
- Geräusentwicklung: ca. 73 dB (A)
- Spannung: 230 V / 50 Hz / 0,75 kW
- Gewicht 73 kg



Bestell-Nr. 173-274-62

Typ	OR 3	W-3 mit BGIA Zulassung	AK-3 mit Aktivkohle
Verwendung	Erfassung von Schweißrauch und Stäuben (ermöglicht den Umluftbetrieb bei der Bearbeitung von niedriglegierten Metallen)	Erfassung von Schweißrauch und Stäuben, (ermöglicht den Umluftbetrieb bei der Verarbeitung von hochlegierten Stählen), krebserregende Stoffen, BGIA Prüfzeugnis-Nr.: 200420267 / 1140	Erfassung und Filtrierung von Gerüchen und Gasen aus organischen Lösungsmitteln (nicht geeignet für giftige Substanzen, geruchlose, gefährliche Gase sowie brennbare und explosive Gase)
Ausstattung	beleuchtete Absaughaube, eingebaute Drosselklappe	beleuchtete Absaughaube, eingebaute Drosselklappe, Alarmfunktion für Motorschutz + Filtersättigung	Aktivkohlefilter 20 kg Füllmenge
Abluft gesamt [m³/h]	1050	1050	600
Partikelfilter	35 m² flammhemmend	35 m² flammhemmend	-
Abscheidegrad	>99 % gemäß EN 15012-1	>99 % gemäß EN 15012-1	-
Bestellnummer	173-274-62	173-453-62	173-799-62

Mobile Filter Box Typ MF-3

- **für Rauch- und Staubabsaugung**
- **Ausführung mit Fahrgestell und Absaugarm in 3 m Länge**

- eingebauter Schalldämpfer
- Volumenstrom bis ca. 1000³ h
- eingebauter Betriebsstundenzähler
- Filterpatrone: Polyester mit 99 % Abscheidegrad
- W3 zertifiziert durch unabhängiges Institut
- Zulassung gem. EN 15012
- Automatische Verschlussklappe
- mit automatischer, mechanischer und pneumatischer Abreinigung
- Filterkategorie: Staubklasse M (nach BGIA)
- langlebige Filterpatrone aus Polyestergewebe, Filterfläche 13 m²



Bestell-Nr. 173-278-62