

VAR

collecteur de recyclage

WSG 40 S

auto-effaçable, Capacité 1 x 43 l, hauteur x largeur x profondeur 600 x 320 x 320 mm, anneau de serrage pour la fixation de sac, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures argent, couvercle en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL5010 bleu gentiane, soubassement protection de bords circumférentielle



Numéro d'article: 117579

VAR Poubelle WSG 40 S

anti-feu

collecteur de recyclage

- tablette
- auto-effaçable
- Capacité 1 x 43 l
- hauteur x largeur x profondeur 600 x 320 x 320 mm
- convient pour le intérieur
- avec couvercle oscillant
- auto-fermant
- partie supérieure amovible
- anneau de serrage pour la fixation de sac
- Vidage facile par pièce de tête
- corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures argent
- couvercle en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL5010 bleu gentiane
- soubassement protection de bords circumférentielle
- certification TÜV

- 3 années de garantie

Détails techniques

équipement d'élimination	collecteur de recyclage	fonction couvercle	auto-fermant
lieu d'utilisation	intérieur	Auvent de protection	non
installation	tablette	couleur du couvercle	bleu gentiane // RAL5010
capacité	43 l	Matériau corps	acier
unité collectrice	1 pièce	surface de corps	finition peinture époxy
hauteur	600 mm	couleur du corps	argent
largeur	320 mm	matériau de couvercle	acier
profondeur	320 mm	surface couvercle	finition peinture époxy
coupe-feu	auto-effaçable	vidange par	pièce de tête
réservoir intérieur	non	gerbable	non
fixation de sac	anneau de serrage	soubassement	protection de bords circonférentielle
mécanique de roulement	non	forme	angulaire
roulant	non	garantie	3 années
couvercle	oui	certification	certification TÜV
type de couvercle	couvercle oscillant	Poids	7 kg