

fetra chariot à étagères ESD

force 500 kg, avec 4 plateau(x),
plateau longueur x largeur 850 x 500
mm, plateau(x) en bois, châssis avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en gris foncé, roues
avec bandage TPE

Numéro d'article: 118926



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY



fetra Chariot à plateaux

force 500 kg

chariot à étagères ESD

- force 500 kg
- avec 4 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 850 x 500 mm
- hauteur 1511 mm
- plateau(x) en bois
- plateau(x) électroconducteur
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris foncé
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- roues avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes



- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de chariot	chariot à étagères	pneumatique	TPE
longueur de plateau	850 mm	Ø de roue	160 mm
largeur de plateau	500 mm	roulement	roulement rainuré à billes
hauteur	1511 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
nombre de plateaux	4 pièce	conducteur d'électricité	oui
charge	500 kg	poignée	1 pièce
matériau plateau(x)	bois	rabattable	non
exécution plateau(x)	électroconducteur	disposition des roues	rectangulaire
rehausses	aucune	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	gris foncé
matériau de finition	soudé	norme	EN 1757-3 (frein)
norme européenne	non	garantie	10 années
alignement de niveaux	droit	Poids	48 kg

Accessoires

119092		frein central pour chariots à dossier, pour plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
119123		tablette pour chariot à étagères ESD, longueur x largeur 850 x 500 mm, en bois avec finition gris clair
146367		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309734		roue, avec bandage polyamide, diamètre 160 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal