

## Wilms chauffages électriques EL9

Avec 2 niveau(x) de chauffage,  
hauteur x longueur x largeur 310 x  
680 x 335 mm, Niveau sonore de 57  
dB, manutention facile avec  
Poignée de transport, en noir/jaune

Numéro d'article: 243737



**Wilms**



### chauffages électriques

- Pour une utilisation en ateliers, entrepôts, garages et chantiers
- Avec 2 niveau(x) de chauffage
- Puissance de chauffage 4,5 - 9 kW, puissance de chauffage 450 m<sup>3</sup>/h
- hauteur x longueur x largeur 310 x 680 x 335 mm
- alimentation électrique bloc d'alimentation 400V/50 Hz
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- plage de température 0 °C à +40 °C
- Niveau sonore de 57 dB
- Avec thermostat d'ambiance intégré et ventilateur radial
- utilisation possible comme simple ventilateur
- manutention facile avec Poignée de transport
- en noir/jaune

## Détails techniques

fournitures de bureau	radiateur	plage de température	0 °C à +40 °C
type de radiateur	chauffages électriques	niveau sonore	57 dB
convient pour (secteurs)	ateliers, entrepôts, garages, chantiers	couleur	noir/jaune
Niveaux de chauffage	2	type de ventilateur	ventilateur radial
	4,5-9 kW	équipement radiateur	thermostat d'ambiance
	450 m³/h	Radiateur fonction	ventilateur simple
hauteur	310 mm	poignée	Poignée de transport
longueur	680 mm	Numéro d'enregistrement DEEE	DE90579767
largeur	335 mm	Type d'appareil DEEE	échangeurs de chaleur CAT 1
alimentation	bloc d'alimentation 400V/50 Hz	Marque selon le registre alleman	Wilms
indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions	Poids	20 kg

## Accessoires

243743



tuyau d'air chaud, Pour chauffages électriques, Longueur x diamètre 7,6 m x 120 mm, en jaune/noir