


PAVOY

armoire à tiroirs

Basis

hauteur x largeur x profondeur 900 x 1000 x 500 mm, 14 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 401407



PAVOY Armoire à tiroirs Basis

avec extension simple

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 900 x 1000 x 500 mm
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- 14 tiroir(s)
- force par tiroir 15 kg
- tiroirs sur glissière, extension 80 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en

RAL7035 gris clair

- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoïre	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
type d'armoïre	armoïre à tiroirs	surface de corps	finition peinture époxy
matériau	tôle d'acier	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur	900 mm	blocage d'extension	oui
largeur	1000 mm	verrouillable	oui
profondeur	500 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
équipement armoïre	tiroirs	cloison de séparation médiane	non
nombre de tiroirs	14 pièce	poignée	poignée barre
hauteur frontale 100 mm	12 pièce	roulant	non
hauteur frontale 200 mm	2 pièce	Équipement détaillé	12x100, 2x200
capacité de charge de tiroir	15 kg	certification	GS // TÜV
glissière tiroir	sur glissière	garantie	10 années
extension tiroir	80 %	Poids	87 kg
couleur du corps	gris clair // RAL7035		

Accessoires

100226		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 2 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 1
100227		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 2 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 1
100228		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 4 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 1
100229		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 4 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 1
100230		kit de cloisons à fente, 2 x paroi à fente + 6 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 1
100232		kit de cloisons à fente, 2 x paroi à fente + 6 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 1
527857		Bande inscriptible pour armoïre à tiroirs, À emboïter

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé