



# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen)


### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lichttechnische Daten	
Sockel	E27 [ E27]	Farbcode	827 [ CCT von 2700 K]
CE-Zeichen	Ja	Lichtstrom (Nom)	500 lm
EU RoHS-konform	Ja	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Schaltzyklus	20000X	Nennlichtausbeute (nom.)	100,00 lm/W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Farbkonsistenz	<6
Stufe	MASTER Value	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden


Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
<b>Elektrische Kenndaten</b>	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Lampenstrom (Nom)	25 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,8
Spannung (Nom)	220-240 V
<b>Temperaturkenndaten</b>	
Gehäusetemperatur (max)	35 °C
<b>Dimmen</b>	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
<b>Mechanische Kenndaten</b>	
Kolbenausführung	Klar

## Abmessungsskizzen



LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D


## Photometrische Daten



LEDClassic 40W E27 Other Clear 827 DIM

Kolbenform	Sonstiges
<b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	465224
<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	871869959353700
Bestell-Produktname	LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D
EAN/UPC - Produkt	8718699593537
Bestellcode	59353700
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
SAP-Material	929001935701
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,096 kg

Product	D	C
LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D	112 mm	142 mm



LEDClassic 40W E27 Other Clear 827 DIM

