






LED-Standleuchte MAULsirius colour vario sensor, dimmbar



- **Hochwertige, leistungsstarke Aluminium-Designleuchte mit modernem Lichtmanagement**
- **Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
- **Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar z. B. nach Tageszeit**
- **Dimmer stufenlos einstellbar je nach individuellen Bedürfnissen**
- **Augen schonend: Optimale Entblendung auf UGR <6 für ermüdungsfreies Sehen**
- **Hohe Lichtqualität: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung, Abstrahlung nach oben 70 % und nach unten 30 %, getrennt steuerbar**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- **Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung**

- Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Farbe 02, 90: Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte:	Indirekt: 2.560 Lux bei 85 cm Abstand, 1.440 Lux bei 110 cm Abstand - Direkt: 3.360 Lux bei 85 cm Abstand, 2.020 Lux bei 110 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	3.000 Kelvin (warmweiß) bis 5.700 Kelvin (tageslichtweiß)
Anzahl Lichtquellen:	2
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	D (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	66 kWh/1000 h (46 kWh/1000 h & 20 kWh/1000 h)
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	50.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	10.110 Lumen (7.087 Lumen & 3.023 Lumen)
Material:	Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium
Maße:	Kopf: 102 x 6.4 x 3.5 cm - Säule: 3.5 x 6.4 cm
Position Schalter:	Säule

- Schwerer, massiver Standfuß aus Stahl, 50 x 22,5 cm. Höhe: 195,5 cm
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8259202	weiß	4002390081122	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	115,5 x 30,5 x 11 cm	13,613 kg	1 St
8259290	schwarz	4002390087254	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	115,5 x 30,5 x 11 cm	13,613 kg	1 St
8259295	silber	4002390075411	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	115,5 x 30,5 x 11 cm	13,613 kg	1 St