


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2954 Lichte tafelwagen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat. Schroefconstructie. 3 Etages van houten plaat, toplaag beukendecor, liggend in stalen frame, rand 12 mm hoog. Duwbeugel horizontaal. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg.



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	300
laadvlak lengte (mm)	1000
laadvlak breedte (mm)	700
Etagehoogten (mm)	200, 510, 820
Totale lengte (mm)	1171
Totale breedte (mm)	711
Totale hoogte (mm)	830
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	51
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976229546