


## Spanneisen gabelförmig DIN 6315, Aluminium

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen




### Beschreibung

**Werkstoff:**  
EN AW-7022.

**Ausführung:**  
blank.

**Hinweis:**  
Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G zu verwenden.

### Zeichnungen



### Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Form	L1	A	B1	B2	B3	B4	für Schraube
K1952.206	Aluminium	B	60	12	7	19	6	3	M6
K1952.208	Aluminium	B	80	15	9	25	8	4	M8
K1952.210	Aluminium	B	100	20	11	31	10	5	M10
K1952.212	Aluminium	B	125	25	14	38	12	6	M12/M14
K1952.2121	Aluminium	B	160	28	14	38	12	6	M12/M14
K1952.216	Aluminium	B	160	30	18	48	15	8	M16/M18
K1952.2161	Aluminium	B	200	36	18	48	15	8	M16/M18
K1952.220	Aluminium	B	200	40	22	52	15	10	M20/M22
K1952.2201	Aluminium	B	250	40	22	62	20	10	M20/M22
K1952.224	Aluminium	B	200	40	26	66	20	10	M24
K1952.2241	Aluminium	B	250	40	26	66	20	10	M24
K1952.230	Aluminium	B	315	50	34	74	20	12	M30/M32

