

Productinformatie

71 72 610

Boutensnijder



- Snijcapaciteit tot een hardheid van 48 HRC
- Robuuste snijkanten extra inductief gehard, snijkantenhardheid ca. 62 HRC
- Elastomeer-inzetstuk in de aangesmede aanslag dempt het knippen
- Goede toegankelijkheid dankzij zeer platte kop- en scharnierbereik
- Benen ergonomisch afgerond voor moeiteloos werken
- Robuuste en handzame tweekleurige meer-componentengrepen
- Precieze (12-voudige) instelling en aanpassing door excentrische schroeven
- Grote snijcapaciteit bij geringe krachtspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
- Vastgeschroefde snijkop, verwisselbaar
- Scharnier: speciaal gereedschapsstaal, gesmeed
- Benen: stalen buis, poedergecoat
- Lemmet: chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	71 72 610
EAN	4003773066767
Kop	grijs geatramenteerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	2.550 g
Afmetingen	610 x 122 x 34 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

HRC 19	Ø 9 mm
HRC 40	Ø 8 mm
HRC 48	Ø 7 mm
Meslengte mm	34 mm
Kopdikte	33 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



