

Termékinformációk

74 05 200

Erő-kímélő oldalcsípőfogók

DIN ISO 5749

- A legkeményebb, tartós igénybevételhez
- Nagy vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- Minden huzalfajta precíziós vágása (vágóél-keménység kb. 64 HRC), a zongorahuzalt is beleértve
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



Általános	
Cikkszám	74 05 200
EAN	4003773035367
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	303 g
Méretek	200 x 52 x 21 mm
Szabvány	DIN ISO 5749

Műszaki jellemzők	
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,2 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,0 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

