

Artikelnummer:  
**28862**

EAN-Nummer:  
4000870288627



Name  
**LED Vintage Kerze E14 145lm smk dim 1800K 4W 230V**

Hersteller  
Paulmann

#### Leuchtmitteldaten

Zündzeit <	0 s
Leistungsfaktor	0,7
Nennlichtstrom	145 lm
Lichtstromwinkel	360 °
Energieverbrauch	4 kWh_1000h
Bestückung	4 W
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	75 %
Socket/Fassung	E14
Spektrale Strahlungsverteilungskurve	SS_LED_1800K
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra



LED



#### Technische Daten

Anzahl Brennstellen	01
Farbtemperatur Bereich	1.800 K
Gewicht netto	15 g
Lebensdauer	15.000 h
Spannung	230 V
Gewicht brutto	25 g
Energieverbrauch	4 kWh_1000h
Bestückung	4 W
Bauform	Kerze
Farbe	Rauchglas

#### Kaufmännische Daten II


Verpackungseinheit SAP	1
Verpackungsmaße BxHxL	5,7 x 14,7 x 5,5 cm
Zolltarifnummer	85395200000
Ursprungsland	CN

#### Kaufmännische Daten

VPE pro Masterkarton	1
Neu	✓

#### Abmessungen

Durchmesser	35 mm
Höhe	98 mm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	98 x x mm



**Paulmann**  
28862

Dieser Artikel ist nicht im Anwendungsbereich der EU-Verordnung 2019/2015.

This article is outside the scope of the EU Regulation 2019/2015.