

Kärcher tuyau d'aspiration pour aspirateurs eau et poussière

KÄRCHER

longueur de tuyau 4 m, largeur nominale 40 mm, avec raccord coudé, module PFC et raccordement clip C40, conducteur d'électricité



Numéro d'article: 119519

tuyau d'aspiration pour aspirateurs eau et poussière

- longueur de tuyau 4 m
- largeur nominale 40 mm
- avec raccord coudé, module PFC et raccordement clip C40
- conducteur d'électricité
- hauteur x longueur x largeur 120 x 650 x 650 mm

Détails techniques

type de nettoyage	accessoires	exécution tuyau/tube	conducteur d'électricité
pour appareil de nettoyage	aspirateurs eau et poussière	hauteur	120 mm
longueur de tuyau	4 m	longueur	650 mm
antistatique	non	largeur	650 mm
largeur nominale	40 mm	Poids	1,42 kg
équipement tuyau/tube	raccord coudé, module PFC, raccordement clip C40		

Accessoires

119312		aspirateurs eau et poussière, puissance 2760 W, volume d'air 2x4440 l/min, volume du récipient 55 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 360 mm
119319		aspirateurs eau et poussière, puissance 2x1380 W, volume d'air 2x4440 l/min, volume du récipient 65 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 360 mm
119321		aspirateurs eau et poussière, puissance 2x1380 W, volume d'air 2x4440 l/min, volume du récipient 75 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 360 mm
119322		aspirateurs eau et poussière, puissance 2x1380 W, volume d'air 2x4440 l/min, volume du récipient 75 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 360 mm
119323		aspirateurs eau et poussière, puissance 2x1380 W, volume d'air 2x4440 l/min, volume du récipient 65 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 360 mm
119324		aspirateurs eau et poussière, puissance 2x1380 W, volume d'air 2x4440 l/min, volume du récipient 75 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 360 mm