

Rollcart chariot à bords

force 600 kg, plateau longueur x largeur 850 x 470 mm, plateforme en bois, rehausse 4 parois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE

Numéro d'article: 157979



Rollcart Chariot à bords

chariot à bords


- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 850 x 470 mm
- hauteur de charge 245 mm
- plateforme en bois
- rehausse 4 parois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- hauteur x longueur x largeur 245 x 920 x 500 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	poignée	1 pièce
type de chariot	chariots à dossier	rabattable	non
type de chariot à dossier	chariot à bords	bordure de sécurité	non

charge	600 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
hauteur de charge	245 mm	pneumatique	TPE
longueur de plateau	850 mm	roulement	roulement rainuré à billes
largeur de plateau	470 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
matériau de plateforme	bois	Ø de roue	160 mm
rehausses	4 parois	hauteur	245 mm
hauteur rehausses	230 mm	longueur	920 mm
emboîtable	non	largeur	500 mm
matériau	acier	surface de châssis	finition peinture époxy
matériau de finition	soudé	couleur	bleu gentiane // RAL5010
norme européenne	non	Poids	39 kg

Accessoires

157956		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 160 mm
158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158398		panier en fil pour chariot de manutention, avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x largeur x profondeur 225 x 520 x 195 mm
158401		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158404		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique
158411		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158416		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 160 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158420		tableau, en bois, format portrait pour DIN A4
158421		tableau, en bois, format paysage pour DIN A4
158425		plateau pour chariot de manutention, en tôle de zinc, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

