

Rollcart platensteekwagen

draagvermogen 250 kg, steekplaat
breedte x diepte 500 x 100 mm,
platentransport dwars,
ladingbeveiliging door 2 horizontale
armleuningen met vilt beklede
houten lijsten, onderstel met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, wielen met TPE-
banden

Artikelnummer: 158247



Rollcart Platenkar

Draagvermogen 250 kg

platensteekwagen

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 500 x 100 mm
- platentransport dwars
- ladingbeveiliging door 2 horizontale armleuningen met vilt beklede houten lijsten
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x breedte 1360 x 520 mm
- wielen met TPE-banden
- wiel Ø 250 mm
- wielnaaf met groefkogellager
- 2 steunwielen

Technische details

transporttoestel transportwagen

wiellager groefkogellager

type kar	platensteekwagen	steunwiel	2 steunwielen
draagvermogen	250 kg	diameter steunwiel	58 mm
breedte schep	500 mm	veiligheidsgreep	nee
diepte schep	100 mm	hoogte	1360 mm
materiaal	staal	breedte	520 mm
materiaal verwerking	gelast	diepte	350 mm
in-/uitklapbaar	nee	gebruik	dwars
trapslede	nee	oppervlak	m. poedercoating
ladingbeveiliging	horizontale armleuningen met villtlaag	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
banden	TPE	gewicht	16 kg
diameter wiel	250 mm		