

KERN


platform-weegschaal

platform van RVS, breedte x diepte
318 x 308 mm, weegbereik van 0 tot
15 kg, afleesbaarheid in 5 g stappen

Artikelnummer: 158970



KERN



KERN Platformweegschaal

KERN platform-weegschaal




- platform van RVS, breedte x diepte 318 x 308 mm
- weegbereik van 0 tot 15 kg
- afleesbaarheid in 5 g stappen
- hoogte x breedte x diepte 75 x 318 x 308 mm
- Met de functies afstellen (CAL), aantal stuks, procentbepaling, wissel weeenheden, Hold, Pre-Tare
- uitgerust met LC-display, gegevensinterface voor printer of pc
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- netadapter 230V/50 Hz, ook op batterij mogelijk

Technische details

type weegschaal	platform-weegschaal	hoogte	75 mm
materiaal platform	RVS	breedte	318 mm
platformbreedte	318 mm	diepte	308 mm

platformdiepte	308 mm	telfunctie	ja
weegbereik	0-15 kg	tarreren	ja
afleesbaarheid	5 g	WEEE-registratienummer	DE80821200
weegschaalfuncties	afstellen (CAL), aantal stuks, procentbepaling, wissel weegeenheden, Hold, Pre-Tare	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen	merk volgens EAR-registers	KERN
spanningsverzorging	netadapter 230V/50 Hz, ook op batterij mogelijk	gewicht	5,6 kg
weegschaal uitrusting	LC-display, gegevensinterface voor printer of pc		

Dit past ook bij ...

221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
227890		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 43, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
227908		unisex-werkbroek, maat M, model comfortabel en breed