

## Krause

### vouwsteiger

ProTec ®XS

Voor een werkhoogte tot ca. 7,8 m, steigerhoogte 7 m, standhoogte 5,8 m, platform breedte x diepte 2000 x 600 mm, steiger van aluminium

Artikelnummer: 225353



## Krause Vouwsteiger ProTec ®XS

eenvoudig op te zetten en gemakkelijk te vervoeren

vouwsteiger






- Voor een werkhoogte tot ca. 7,8 m
- steigerhoogte 7 m
- standhoogte 5,8 m, platform breedte x diepte 2000 x 600 mm
- met weerbestendig antislip-platform
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade
- vouwbaar voor snelle opbouw
- met 4 wielen met rem
- steiger van aluminium
- opbouw snelle opbouw
- belastbaarheid conform DIN EN 1004
- gewicht 154 kg

## Technische details

stijgtechniek	steiger	diepte	2700 mm
steigertype	vouwsteiger	onderbouw	4 wielen met rem
materiaal steiger	aluminium	platform belastbaar tot	240 kg
steigerhoogte	7 m	steiger uitrusting	weerbestendig, antislip-

		platform
standhoogte	5,8 m	steiger functie vouwbaar
werkhoogte	7,8 m	veiligheidsuitrusting steiger rondom lopende balustrade
platforms aantal	2	opbouw snelle opbouw
hoogte platform	5,8 m	verrijdbaar ja
breedte platform	2000 mm	balustrade ja
diepte platform	600 mm	norm DIN EN 1004 (belastbaarheid)
breedte	4250 mm	gewicht 154 kg

## Dit past ook bij ...

215697		afzettape, band lengte x breedte 100 m x 50 mm, lengte 100 m, in rood/wit
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221336		kopwandwagen, laadvlak lengte x breedte 1250 x 680 mm, platform van hout met rubber laag, opbouw 2 kopwanden (stalen buizen), 4 zwenkwielen, met massief rubber-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
523835		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart