

RAU

werkbank

Basic 6010

hoogte x breedte x diepte 950 x 960 x 450 mm, tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie, draagvermogen 450 kg, uitvoering frame 4 wielen, uitrusting: 6 laden, 2 legborden, 1 geperforeerde plaat, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in antraciet, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen



RAU.



Artikelnummer: 231074



werkbank

- hoogte x breedte x diepte 950 x 960 x 450 mm
- tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie
- bladdikte 25 mm
- draagvermogen 450 kg
- uitvoering frame 4 wielen
- uitrusting: 6 laden, 2 legborden, 1 geperforeerde plaat
- links 2 legborden
- rechts 6 laden, 1 geperforeerde plaat
- laden hoogte 2x65 mm/3x130 mm/1x180 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 500 x 400 mm

- draagvermogen per lade 30 kg
- laden aan twee zijden uittrekbaar met rolgeleiding, uittrekbaar legbord 65 %
- met uittrekblokkade
- met duwbeugel
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in antraciet
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met TPE-banden op polypropyleen-velg
- 1 zwenkwiel met rem
- wiel Ø 100 mm
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details



meubeltype	tafel	uittrekblokkering	uittrekblokkade
type tafel	werkbank	afsluitbaar	ja
uitvoering frame	4 wielen	greep	duwbeugel
vorm onderstel	4-voetonderstel met 4 wielen	materiaal plaat	massief beukenhout
hoogte	950 mm	oppervlak plaat	met laklijfolie
breedte	960 mm	materiaal onderstel	staal
diepte	450 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
dikte plaat	25 mm	kleur onderstel	antraciet
draagvermogen	450 kg	oppervlak front	m. poedercoating
in hoogte verstelbaar	nee	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
werkbank uitrusting	6 laden, 2 legborden, 1 geperforeerde plaat	sluitsysteem	centrale vergrendeling
onderbouwelementen links	2 legborden	verrijdbaar	ja
onderbouwelementen rechts	6 laden, 1 geperforeerde plaat	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
laden aantal	6 stuks	banden	TPE
laden aantal x hoogte	2x65 mm/3x130 mm/1x180 mm	materiaal velg	polypropyleen
nuttige breedte lade	500 mm	wieluitrusting	1 zwenkwiel met rem
nuttige diepte lade	400 mm	wiel-Ø	100 mm
draagvermogen lade	30 kg	levering	voorgemonteerd
uittrekbare lade	65 %	garantie	5 jaar
uittrekrail lade	aan twee zijden uittrekbaar met rolgeleiding	gewicht	55 kg

Gerelateerde Producten

231078



antislipmat voor werkbank, passend voor laden breedte x diepte 500 x 400 mm, fronthoogte 60 - 360 mm, hoogte 2 mm, in zwart

231079		indelingsset voor werkbank, 5 vakkenwand, passend voor fronthoogte 65 mm, hoogte x breedte x diepte 50 x 500 x 400 mm, in zwart
231080		indelingsset voor werkbank, 5 vakkenwand, passend voor fronthoogte 130 - 180 mm, hoogte x breedte x diepte 100 x 500 x 400 mm, in zwart
231081		opbergbak, voor perfoplaat, hoogte x breedte x diepte 65 x 300 x 125 mm
231082		houderassortiment, voor perfoplaat, set bestaande uit: 3 dubbele haken, 4 enkele haken, 3 enkele houders, 1 ronde houder en 1 U-houder
231083		houderassortiment, voor perfoplaat, set bestaande uit: 2 dubbele haken, 4 enkele haken, 3 enkele houders, 1 buishouder, 1 schroevendraaierhouder, 1 U-houder

Dit past ook bij ...

158965		tafelweegschaal, niet ijkbaar, platform van kunststof, breedte x diepte 318 x 258 mm, weegbereik van 50 kg, afleesbaarheid in 20 g stappen
184197		enkele mat werkplek-vloerbedekking, hoogte x lengte x breedte 13 x 900 x 600 mm, Van rubber met genopt oppervlak in zwart
195726		parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
217101		breekmessen, snijdiepte 11,6 mm, met bevestigingssoog
530330		kruk, zitting hoogte 540 - 720 mm, zittingbekleding van kunstleer in blauw, frame van aluminium, frame met rollen