

Casco bokwiel

draagvermogen 350 kg, diameter 125 mm, naaf lengte 47 mm, met Polyurethaan-banden, naaf met dubbel kogellager, velg van aluminium, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243640



bokwiel

- draagvermogen 350 kg
- diameter 125 mm
- naaf lengte 47 mm
- met Polyurethaan-banden
- naaf met dubbel kogellager
- schroefgatafstand 80/75x60/55/48 mm
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch verzinkt
- bevestiging met plaat

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	bokwiel	rem	zonder
draagvermogen	350 kg	draadvangkappen	nee
banden	Polyurethaan	naaf lengte	47 mm
wiel-ø	125 mm	afstand schroefgat	80/75x60/55/48 mm

materiaal velg	aluminium	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt
wiellager	dubbel kogellager	gewicht	1,28 kg