

Wilms chauffages électriques EL9

Avec 2 niveau(x) de chauffage,
hauteur x longueur x largeur 310 x
680 x 335 mm, Niveau sonore de 57
dB, manutention facile avec
Poignée de transport, en noir/jaune

Numéro d'article: 243737



Wilms



chauffages électriques

- Pour une utilisation en ateliers, entrepôts, garages et chantiers
- Avec 2 niveau(x) de chauffage
- Puissance de chauffage 4,5 - 9 kW, puissance de chauffage 450 m³/h
- hauteur x longueur x largeur 310 x 680 x 335 mm
- alimentation électrique bloc d'alimentation 400V/50 Hz
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- plage de température 0 °C à +40 °C
- Niveau sonore de 57 dB
- Avec thermostat d'ambiance intégré et ventilateur radial
- utilisation possible comme simple ventilateur
- manutention facile avec Poignée de transport
- en noir/jaune

Détails techniques

fournitures de bureau	radiateur	indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
type de radiateur	chauffages électriques	plage de température	0 °C à +40 °C
convient pour (secteurs)	ateliers, entrepôts, garages, chantiers	niveau sonore	57 dB
Niveaux de chauffage	2	couleur	noir/jaune
	4,5-9 kW	type de ventilateur	ventilateur radial
	450 m³/h	équipement radiateur	thermostat d'ambiance
hauteur	310 mm	Radiateur fonction	ventilateur simple
longueur	680 mm	poignée	Poignée de transport
largeur	335 mm	Poids	20 kg
alimentation	bloc d'alimentation 400V/50 Hz		

Accessoires

243743



tuyau d'air chaud, Pour chauffages électriques, Longueur x diamètre 7,6 m x 120 mm, en jaune/noir