

## BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 60 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 75 x 24 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm

Artikelnummer: 524968



BS ROLLEN  
**INOX**



## BS-ROLLEN Niet-strepende apparaatwielen

### Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 60 kg
- met TPE-banden
- Niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 75 x 24 mm
- schroefgatafstand 45x45 mm, schroefgat-Ø 6,5 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm
- Zwenklager met kogellager

### Technische details

transporttechniek	rollen	zwenklager	kogellager
roltype	apparatenwiel	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	101 mm
draagvermogen	60 kg	wielbreedte	24 mm

banden	TPE	uitlading	25 mm
wiel-ø	75 mm	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
materiaal velg	kunststof	lengte plaat	60 mm
wiellager	glijlager	breedte plaat	60 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	afstand schroefgat	45x45 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	6,5 mm
elektrisch geleidend	nee	gewicht	0,224 kg
materiaal behuizing	RVS		

## Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken