

fetra tafelwagen

draagvermogen 300 kg, laadvlak
lengte x breedte 850 x 500 mm,
etage(s) van hout, onderstel met
slag- en krasvaste poedercoating in
RAL5007 briljantblauw, met TPE-
banden

Artikelnummer: 699526



fetra
Transportgeräte



fetra Tafelwagens

Draagvermogen 300 kg


tafelwagen

- draagvermogen 300 kg
- laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm
- etage(s) van hout
- etage(s) met stalen frame
- duwbeugel horizontaal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- constructie van staal (gelast)
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| transporttoestel | transportwagen | uitrichting duwbeugel | horizontaal |
| type wagen | etagewagen | in-/uitklapbaar | nee |
| draagvermogen | 300 kg | wielen aantal/soort | 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| lengte laadvlak | 850 mm | banden | TPE |
| breedte laadvlak | 500 mm | diameter wiel | 125 mm |
| materiaal etage(s) | hout | wiellager | groefkogellager |
| etage(s) uitrusting | stalen frame | wieluitrusting | zwenkwielen met rem |
| etage-inrichting | recht | wielstand | rechthoekig |
| hoogte | 820 mm | oppervlak | m. poedercoating |
| materiaal | staal | kleur | briljantblauw // RAL5007 |
| materiaal verwerking | gelast | norm | EN 1757-3 (rem) |
| euronorm | nee | garantie | 10 jaar |
| constructies | geen | duwbeugel aantal | 1 stuks |
| elektrisch geleidend | nee | gewicht | 34 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 119092 |  | centrale rem voor platformwagen, voor laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 158758 |  | wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 125 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar |
| 158816 |  | scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm |
| 225605 |  | anti-speekselscherm, van pvc-folie, glashelder, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, hoogte x breedte x diepte 1410 x 916 x 49 mm, wandhoogte 1110 mm |
| 225609 |  | fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw |
| 225611 |  | fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw |
| 225613 |  | fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw |
| 225614 |  | fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw |
| 225615 |  | fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw |
| 225625 |  | pakpapier rolhouder voor transportwagen, breedte x diepte 500 x 240 mm, met afscheurrand, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw |

309723



wiel, met polyamide-banden, diameter 125 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar