



Hohe Produktivität, niedrigste Betriebskosten

Kompakt gebaut und hochproduktiv: Der ECOSYS P7240cdn überzeugt nicht nur mit voller Netzwerk-Performance. Schon nach kurzer Zeit liefert er die erste Seite – und dank hohem Arbeitstempo sind auch größere Druckaufträge zügig bearbeitet. Neben hervorragender Druckqualität bietet er eine exzellente Ausstattung – mit bis zu fünf Papierquellen ermöglicht der Drucker den flexiblen Einsatz verschiedener Papierarten. Moderne Sicherheitsfunktionen sorgen dafür, dass Ihre vertraulichen Daten vertraulich bleiben. Die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS-Technologie mit niedrigen Folgekosten senkt dauerhaft Ihre Betriebskosten und schont zudem die Umwelt.



ECOSYS P7240cdn



A4-Farbrucker

Bis zu 40 Seiten pro Minute

100 + 500 Blatt Papierzufuhr

ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera ECOSYS, Farblaser
Bedienfeldanzeige: 5-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet, alphanumerischer Tastenblock
Druckgeschwindigkeit: bis zu 40 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe
Auflösung: 1.200 × 1.200 dpi, 600 × 600 dpi MultiBit (für Druckqualität bis zu 9.600 × 600 dpi)
Druckvolumen: max. 20.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 150.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)
Aufwärmzeit: ca. 24 Sekunden (nach dem Einschalten)
Erste Druckseite nach: ca. 5,5/6,5 Sekunden (SW/Farbe)
Integriertes Kostenstellenmanagement: bis zu 100 Kostenstellen
Abmessungen (H × B × T): 470 mm × 390 mm × 532 mm
Gewicht: ca. 32 kg
Netzspannung: 220 – 240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:
Ruhemodus: 0,6 W
Bereit: 77 W
Drucken: 641 W
Geräuschemission¹ (gem. ISO 7779):
Bereit: 29,5 dB(A)_{L_{PA}}
Drucken: 52,7/52,6 dB(A)_{L_{PA}} (SW/Farbe)
Leiser Druck: 48,7 dB(A)_{L_{PA}} (reduzierte Druckgeschwindigkeit, Farbmodus)
Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE
 Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.
Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)
Papierkassette: max. 500 Blatt, 60 – 163 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2.100 Blatt
Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60 – 163 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (Legal/Folio – A5R)
Papierablage: max. 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor

CONTROLLER

CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2 GHz
Speicher: 1 GB RAM optional auf bis zu 3 GB RAM erweiterbar
Schnittstellen:
 USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen)
Druckersprache: PRESCRIBE IIc
Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print
Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)
Druckfunktionen: „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria
Sicherheitsfeatures: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Verschlüsselter PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPP over SSL, lokale und Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLM, 802.1x), Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen, gesicherte Datenbereinigung vor Geräterückgabe

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-5290K: Toner schwarz für 17.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798
TK-5290C, TK-5290M, TK-5290Y: Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 13.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798
Kapazität des mitgelieferten Toners: Schwarz: 8.000 Seiten; Cyan, Magenta, Gelb: jeweils 6.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798

OPTIONEN

Papierkassette PF-5100: max. 500 Blatt, 60 – 220 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (92 mm × 162 mm – 216 mm × 356 mm). Bis zu 3 optionale Papierkassetten möglich.
Unterschrank:
CB-5100H-B: Holzschrank, Höhe ca. 50 cm
CB-5100L-B: Holzschrank, Höhe ca. 37 cm
Speichererweiterung:
MD3-1024 (b): 1.024 MB, **MDDR3-2GB (b):** 2.048 MB
Festplatte:
HD-6: 32 GB (SSD), **HD-7:** 128 GB (SSD)
Datensicherheits-Kit (E): Zuverlässiger Schutz von Daten auf der optionalen Festplatte
ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint
USB-Kartenleser: vereinfacht Authentifizierung am Drucker
Optionale Schnittstellen:
IB-36: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)²
IB-50: Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
IB-51: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n)

GARANTIE

2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 300.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheiten des Druckers.³

MODELLVARIANTE

ECOSYS P7240cdn/KL3:
 Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)

Kyocera Life – die Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen

- ¹ Surface sound pressure level (1 m Messabstand).
- ² Kann auch in Kombination mit SSD-Festplatte oder anderer optionaler Schnittstelle installiert werden.
- ³ Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe garantie.kyoceradocumentsolutions.de



Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Alle Drucker und Multifunktionsysteme von Kyocera sind einschließlich des Originaltoners klimaneutral*. Die Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung der Systeme entstehen, werden über myclimate Gold Standard-Klimaschutzprojekte kompensiert. Print Green: Unserer Umwelt zuliebe.

* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO₂-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
 Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
 Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
 Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Zweignl. Zürich
 Hohlstraße 614 – 8048 Zürich
 Telefon +41 (0) 44 9084949 – Telefax +41 (0) 44 9084950
www.kyoceradocumentsolutions.ch



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ gilt für dieses Produkt nur in Deutschland.

