



Leichte mobile Drucker

ideal zum Drucken unterwegs

Datenblatt RJ-2035B / RJ-2055WB / RJ-3035B / RJ-3055WB



Windows



Unsere bisher leichtesten mobilen Drucker

Die mobilen RJ-Drucker eignen sich ideal zum Drucken von Belegen, Karten und Etiketten.

Die leichten und kompakten 2 Zoll und 3 Zoll Belegdrucker verfügen über eine Reihe von Schnittstellenoptionen und lassen sich dank der unterstützten Druckerbefehlssprachen und der kostenlosen Software Development Kits problemlos in bestehenden Systeme integrieren.

Hauptmerkmale:

- Drucken Sie Belege und Etiketten in 2 Zoll oder 3 Zoll Breite
- Tragbares und kompaktes Design: Erfolgreicher Falltest aus 2,5 m Höhe und Schutzart IP54 mit optionalem Gehäuse
- Vielseitig mit USB-, Bluetooth- und WLAN-Schnittstellen
- Hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 101 mm/Sek.
- Batterieanzeige für LED-Ladestatus
- Einfach integrierbar mit iOS® und Android dank kostenlosem SDK.
- Kompatibel mit Windows®.

Kompaktes und ultraleichtes Design

Unterstützung für tragere Medien (Händler-Option)

WLAN - 2,4 GHz und 5 GHz Unterstützung)¹



Bluetooth Schnittstelle

NFC für einfache Kopplung

Unterstützung von Druckerbefehlssprachen



Allgemein

Lieferumfang	Gurt Clip Netzteil Akku Dokumentation
Sprachunterstützung	Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italian, Nederlands, Norsk, Português, Suomi, Svenska

Abmessung und Gewicht

Ohne Karton (mit Akku)	RJ-2035B / RJ-2055WB: 79 mm (B) x 116 mm (T) x 36,5 mm (H) ! 215g
	RJ-3035B / RJ-3055WB: 105 mm (B) x 116 mm (T) x 49,5 mm (H) ! 375g

Funktionen

Druckverfahren	Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit	101 mm/Sek.
Druckbreite (max.)	48 mm – RJ-2035B/RJ-2055WB 72 mm – RJ-3035B/RJ-3055WB
Maximale Drucklänge	2794 mm
Druckauflösung	203 dpi
Drucken pro Akkuladung	Ca. 36m / 510 Etiketten - RJ-2035B Ca. 20m / 279 Etiketten - RJ-2055WB Ca. 90m / 1260 Etiketten - RJ-3035B Ca. 54m / 750 Etiketten - RJ-3055WB (*Unter Brother Standard Umgebungen)
Schnittstellen	USB Ver.2.0 (Full Speed) (Mikro) Bluetooth Version.4.2: RJ-2055WB/RJ-3055WB Bluetooth Version 5.0 MFI: RJ-2035B/RJ-3035B WLAN IEEE802.11a/b/g/n unterstützen 2.4GHz und 5GHz – RJ-2055WB/RJ-3055WB NFC (Passiv)
Bluetooth Profile	RJ-2035B / RJ-3035B: Classic; SPP(Serial Port Profile), GATT (Low Energy)/ iAP unterstützt RJ-2055WB / RJ-3055WB: Classic; SPP(Serial Port Profile)

WLAN Sicherheit	RJ-2055WB / RJ-3055WB: Infrastruktur Modus: <ul style="list-style-type: none"> • Open system (Ohne/WEP64/WEP128) • WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) • EAP-FAST (TKIP/AES) • PEAPv0 (TKIP/AES) • EAP-TLS (TKIP/AES) • EAP-TTLS (TKIP/AES)
Druckersprachen	FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) - Download
Druckertreiber	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019 MAC OS: v 10.11 – 10.15 Linux: Ubuntu V11.04-16.04, Fedora 24 SUSE Linux Enterprise Server 12, CentOS Linux 7.2 Red Hat Enterprise 7.3 OPOS-Treiber unterstützt 32 Bit und 64 Bit
Windows SDK	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
Mobile SDK	Android v5 – v10 iOS v9 – v13.2 Erfordert Drittanbieter Entwicklung mit Brother SDK, weitere Informationen unter www.brother.eu/developer
Software	BarTender Ultra Lite Edition – Barcode Label Design software Brother Printer Management Tool – Software für die zentrale Verwaltung von Geräten für die Aktualisierung von Einstellungen, Firmware und anderen Konfigurationen. (Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 only), Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2016 / Server 2019)
Interne Schriftarten und Größen	8 alphanumerische Bitmap-Fonts für die FBPL2 Monotype Image® True type- Font-Engine mit skalierbarer Schriftart CG Triumvirate Bold Condensed Download von unterstützten Schriftarten via BPM Software

Interne Barcodes	Linear: Code128UCC, Code128 mit Zeichensätzen A, B, C, EAN128, Interleaved 2 aus 5, Interleaved 2 aus 5 mit Prüfziffer, Standard 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code39, Code39 mit Prüfziffer, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN und UPC 2 (5) Ziffern Add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI mit Prüfziffer, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
	2-dimensional: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39

Zubehör (optional)

Betriebsumgebung

Fallschutzhöhe	1,8m (Ohne IP54-Schutzhülle) 2,5m (mit IP54-Schutzhülle - Option) (Unter Brother Standard Umgebungen)
IP Klasse	IP42 ohne Schutzhülle IP54 mit Schutzhülle (Option)
Betriebstemperatur	-15°C to 50° C
Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 90% nicht kondensierend
Ladetemperatur	0°C bis 40° C
Lagertemperatur	-30° C bis 70° C

Schultergurt	RJ-2035B / RJ-2055WB: PA-CC-002 IP54-Schutzhülle mit Schultergurt
	RJ-3035B / RJ-3055WB: PA-CC-003 IP54-Schutzhülle mit Schultergurt
	Alle Modelle: PA-SS-001 Schultergurt mit Adapter

Strom Optionen	RJ-2035B / RJ-2055WB: PA-4BC-001 Vierfach Akku-Ladestation PA-CR-003 Single Ladeschale** PA-4CR-001 Vierfach-Ladeschale**
	RJ-3035B / RJ-3055WB: PA-BC-005 Akku-Ladestation PA-4BC-002 Vierfach-Akkuladestation PA-CR-004 Single Ladeschale** PA-4CR-002 Vierfach-Ladeschale**

Akku	RJ-2035B / RJ-2055WB: PA-BT-008 Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku
	RJ-3035B / RJ-3055WB: PA-BT-009 Wiederaufladbarer Li-ion-Akku

Medien Handlung	RJ-2035B / RJ-2055WB: PA-LPR-002 Linerless-Transportwalzenset ² PA-RS-001 Rollendistanzstück
	RJ-3035B / RJ-3055WB: PA-LPR-003 Linerless-Transportwalzenset ² PA-RH-002 Rollenhalter PA-RS-002 Rollendistanzstück

Medien

Rollendurchmesser (Max.)	30 mm – RJ-2035B/RJ-2055WB 40 mm – RJ-3035B/RJ-3055WB
Medien	RJ-2035B / RJ-2055WB: BDE-1J000-057-030 Papierrolle: 57mm x 6,6m
	RJ-3035B / RJ-3055WB: BDE-1J000-079-040 Papierrolle: 79mm x 14m
	RJ-3055WB: BDE-1J044-076-040 Etikettenrolle: 76mm x 44mm, 80 Etiketten

*Verbunden durch Wi-Fi- oder Bluetooth-Kommunikation mit neuem Akku und voller Ladung. Gedruckt mit von Brother spezifizierten Daten (12,5% Abdeckung, 72mm Medienlänge)

**Zubehör demnächst verfügbar

¹ Nur RJ-2055WB und RJ-3055WB

² Nur Händler Option