



FASSHEBEROLLER TYP FHR



Typ FHR 600 G

Oberflächen	
RAL 2000	
RAL 5012	
feuerverzinkt	



Typ FHR 600 K

Fässer aufnehmen und transportieren

- geeignet für die Beschickung von Auffangwannen, Gefahrstoff-Depots, Fass-Stapelpaletten usw.
- mit Zugdeichsel
- Lenkrollen Ø 180 mm, Bockrollen Ø 80 mm

Typ FHR 600 G

- für Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässer, Kunststoff-L-Ringfässer, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer, Kunststoffdeckelfässer, Rechteckfässer und konische Deckelfässer von 110 bis 220 Liter Inhalt, auch offene Fässer

- Sonderausführungen lieferbar z.B. ex-geschützte Ausführung gemäß ATEX 95

Typ FHR 600 K

- mit Fassklammer für Aufnahme von 200-l-Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern und Rollreifenfässern

Typ	Palettenbreite (mm)	Tragkraft (kg)	Länge (mm)	Breite außen (mm)	Breite innen (mm)	Höhe (mm)	Hubhöhe (mm)	Gewicht lack. (kg)
FHR 600 G	800	300	990	1125	845	1320	600	109
FHR 600 K	800	300	990	1125	845	1320	600	109

FASS-HANDCAR TYP FHC

Transportgerät für 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer

- Fässer mit Gewicht bis 250 kg können angehoben werden
- Aufnehmen und Absetzen des Fasses erfolgt kontrolliert
- durch seitliche Fassaufnahme werden weder Fassboden noch die Spannringe bei Deckelfässern beschädigt



RAL 2000
RAL 5012

FASSKIPPBOCK TYP FKB

zum leichten Transport von 200-l-Stahl-Spundfässern



Oberfläche

RAL 5012

FASSPALETTE TYP FP

- für die liegende Lagerung von 200-l-Fässern
- 5-fach stapelbar
- max. Zinkenbreite 150 mm

Oberfläche

feuerverzinkt



Typ FP-3



Typ FP-2

Typ	max. Anzahl (200-l-Fass)	Aufbaumaße (LxBxH) (mm)	Gewicht (kg)
FP-2	2	1280 x 750 x 250	22
FP-3	3	1670 x 775 x 200	30