




Produktname | *Product name:* Profi-Kunststofflampe | *Professional plastic lamp*
 Artikelnummer | *Part Number:* 1600-0162
 Anfragenummer | *Inquiry Number:* AN201646
 Ersteller / Datum | *Creator / Date:* LHE / 11.11.2016

Version	Change	Date	Name
V0	---	11.11.16	LHE

Leuchte / light



Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten der Leuchte / technical data of the light:



Haupt-LED-Leuchtmittel:	10W LED	Main LED illuminant:	10W LED
Schalterfunktion:	1. Voll	Switch function:	1. High
	2. Eco		2. Eco
	3. Aus		3. Off
	<u>Tastbetrieb2x:</u> Blinken		<u>Tap2x:</u> Strobe
	<u>Lange drücken:</u> Boost		<u>Press and hold:</u> Boost

Leuchtmittel:	LED bei Boost:	illuminant:	LED at Boost:
Lichtstrom: [Lumen]	930lm	Luminous flux (light output): [Lumen]	930lm
Leuchtweite:	240m	Beam distance:	240m
Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux]	14000lx (Abstand:1m)	Peak beam illuminance: [Lux]	14000lx (Distance:1m)

Leuchtmittel:	LED bei Voll:	Eco LED:	illuminant:	LED at High:	Eco LED:
Lichtstrom: [Lumen]	480lm	140lm	Luminous flux (light output): [Lumen]	480lm	140lm
Leuchtdauer:	ca. 3h 30min	ca. 20h	Run time:	approx. 3h 30min	approx. 20h
Leuchtweite:	170m	90m	Beam distance:	170m	90m
Maximale Lichtstärke: [Candela]	7100cd	2000cd	Peak beam / luminous intensity: [Candela]	7100cd	2000cd
Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux]	7100lx (Abstand: 1m)	2000lx (Abstand: 1m)	Peak beam illuminance: [Lux]	7100lx (Distance: 1m)	2000lx (Distance: 1m)
Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2)	3		Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2)	3	

Benötigte Zellen:	4x AA Mignon 1.5V Batterien (Alkaline; LR6/AM3/MN1500)	Battery:	4x AA Mignon 1.5V batteries (Alkaline; LR6/AM3/MN1500)
Schutzart des Gehäuses:	IP67	Degree of protection by the enclosure:	IP67
Gehäusematerial:	Kunststoffgehäuse mit Aluminium Kopf	Housing material:	Plastic body with aluminium head
Betriebstemperatur:	-10°C...25°C	Operating temperature:	-10°C...25°C
Lagertemperatur:	-10°C...50°C (Nur Alkaline Batterie/Batterien)	Storage temperature:	-10°C...50°C (Alkaline battery/batteries only) -20°C...70°C (Torch only)

	-20°C...70°C (Nur Lampe)		
Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterien)	Temperatur: 5..25°C Luftfeuchtigkeit: 45..75%	<i>Recommended storage conditions: (Alkaline batteries only)</i>	<i>Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 %</i>
Approbationen:	CE	<i>Approvals:</i>	<i>CE</i>
Gewicht:	97g nur die Lampe 187g mit 4 x Batterien (wie oben beschrieben)	<i>Weight:</i>	<i>97g only the torch 187g with 4 x batteries (as described above)</i>
Lieferumfang:	- 4 x Batterien (wie oben beschrieben) - Tragegurt	<i>Shipment:</i>	<i>- 4 x batteries (as described above) - Lanyard</i>
Verpackung:	Blister-Verpackung	<i>Package:</i>	<i>Blister shell</i>