

BS-ROLLEN

Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN

Traglast 120 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser 125 mm, Nabe mit Rollenlager, Totalfeststeller, Feststeller Rückstellung manuell, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 115 x 85 mm



Artikelnummer: 159288

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller

- Traglast 120 kg
- Mit TPE-Bereifung
- bodenschonend
- Durchmesser 125 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Totalfeststeller, Feststeller Rückstellung manuell
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 115 x 85 mm
- Schraubloch Abstand 80x55/60 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

Technische Details

Rollentyp	Transportgeräterollen	Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Set	nein	Feststeller	Totalfeststeller
Bauform	Lenkrolle	Feststeller Rückstellung	manuell
Traglast	120 kg	Fadenschutz	nein

Bereifung	TPE	Gesamthöhe	155 mm
Rad-Ø	125 mm	Lauffläche Eigenschaft	bodenschonend
Material Felge	Kunststoff	Länge Platte	115 mm
Radlager	Rollenlager	Breite Platte	85 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	80x55/60 mm
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	1,15 kg