



ZARGES

Klappgerüst

PaxTower S-PLUS 1T

Bühne Höhe 3,55 m, Breite x Tiefe
1800 x 600 mm, Gerüsthöhe 4,65 m,
Gerüst aus Aluminium, Bühne aus
Siebdruckplatte

Artikelnummer: 231508



ZARGES Fahrbares Klappgerüst PaxTower S-PLUS 1T

mit wenigen Handgriffen aufgebaut

Klappgerüst

- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 5,55 m
- Bühne Höhe 3,55 m, Breite x Tiefe 1800 x 600 mm
- Gerüsthöhe 4,65 m
- Gesamtmaße ohne Ausleger 1800 x 720 mm
- Lenkrollen mit Feststellern
- Sichere Anwendung durch umlaufendes Geländer und 4 Ausleger für sicheren Stand
- klappbar für schnellen Aufbau
- 4 Lenkrollen, Rollen mit Feststellern
- Gerüst aus Aluminium, Bühne aus Siebdruckplatte



- Aufbau: schnell durch praktische Klickverschlüsse
- Gerüstgruppe 3
- gemäß DIN EN 1004-1
- Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten! Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.
- 10 Jahre Garantie
- Gewicht 108 kg

Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Sicherheitsausstattung	umlaufendes Geländer // 4 Ausleger
Gerüsttyp	Klappgerüst	Geländer	ja
Material Gerüst	Aluminium	Gerüst Funktion	klappbar
Material Plattform	Siebdruckplatte	klappbar	ja
Gerüsthöhe	4,65 m	fahrbar	ja
Arbeitshöhe	5,55 m	Unterbau	4 Lenkrollen
Höhe Bühne	3,55 m	Rad Ausstattung	Rollen mit Feststellern
Breite Bühne	1800 mm	Aufbau	schnell durch praktische Klickverschlüsse
Tiefe Bühne	600 mm	Gerüstgruppe	3
Bühnen Anzahl	2	Norm	DIN EN 1004-1
Breite (ohne Ausleger)	1800 mm	Nutzungshinweis	Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten! Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.
Tiefe (ohne Ausleger)	720 mm	Garantie	10 Jahre
Bühne belastbar bis	200 kg	Gewicht	108 kg
Gerüst Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern		

Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiß

