

hofs

Lagerregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 800 mm, Feldlast 625 kg / Fachlast 125 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 602375



hofs System-Schraubregal

Anbauregal

Lagerregal - Anbaufeld

- Geeignet für Archiv- und Lagerräume
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 800 mm
- Feldlast 625 kg / Fachlast 125 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 800 mm
- 5 Ebene(n) mit Stahlboden
- 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen



Verletzungen

- Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfeosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen Stabilität	3-fache Sicherheitskantung, geschlossene Eckbereiche
Regaltyp	Lagerregal	Nutzung	einseitig
Regalsystem	Schraubsystem	Regal Ausstattung	Böden
Regalfeld geeignet für (Branche/Bereich)	Anbaufeld Archiv- und Lagerräume	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Material	Stahl	Oberfläche Boden	verzinkt // kunststoffbeschichtet
		Oberfläche Ständer	verzinkt // kunststoffbeschichtet
Höhe	2000 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Breite	1000 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	800 mm	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Fachlast	125 kg	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Feldlast	625 kg	Lieferumfang	Anbauregal mit 2 Stützpfeosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Anlieferung	zerlegt
Fachbreite	1000 mm	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Fachtiefe	800 mm	Garantie	5 Jahre
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Gewicht	30,59 kg

Zubehör

615242




Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1300 x 800 mm, Feldlast 625 kg / Fachlast 125 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau




643689



Fachboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1000 x 800 mm, Für eine Fachlast von 125 kg, Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

734445		Rückwand für Schraubregal, Höhe x Tiefe 525 x 1000 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand
734478		Rückwand für Schraubregal, Höhe x Tiefe 1050 x 1000 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand
734682		Rückwand für Schraubregal, Höhe x Tiefe 525 x 800 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand
734693		Rückwand für Schraubregal, Höhe x Tiefe 1050 x 800 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand
735164		Fußblende, Für Schraubregal - Grundfeld, Höhe x Breite 100 x 1000 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafelssystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen