


Technisch specificatieblad

Scheidingschot 45

Art.-Nr. 6062321



Scheidingschot voor het scheiden van kabels en leidingen met verschillende spanningen of functies.





St	Staal
DD	bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip

Stamgegevens

Bestelnr.	6062321
Type	TSG 45 DD
Dimensie	45x3000
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	DD
Kleinste verkoopseenheid	3,00 m
Gewicht	46,80 kg/100 m

Technische gegevens



Lengte	3.000,00 mm
Zijhoogte	45,00 mm
Afmeting H	45,00 mm
Afmeting L	3.000,00 mm
Uitvoering	L-profiel
Plaatdikte	0,75 mm
Type bevestiging	schroefbaar
Bevestigingsgat (ETIM)	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor draadgoot	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor kablaladder	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor kabelgoot	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>